


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



		470
A pavimento	NO	
Sospeso	SI	
Monoblocco	SI	
Scarico	A parete	
Ingrandi (Lunghezza x Larghezza) (mm)	810 x 390	
Altezza (mm)	---	Per disabili fissare con seduta a 451-510 mm dal piano di calpestio
Apertura frontale	SI	
Ø carico (mm)	55	
Ø scarico (mm)	100	
altezza scarico	235 - 285	
Carico cassetta	Dall'alto	
Funzione bidet	Disponibile nel Mod. L78-B	Posteriore centrale
Interasse fori fissaggio sedile	Art. 448 Art. 445	Con apertura frontale e coperchio Con apertura frontale, senza coperchio
Staffa per fissaggio a muro	Art. 471	



FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: SANITARI

CODICE: 470

DESCRIZIONE:

470: Vaso monoblocco sospeso con catino allungato. Completo di cassetta di scarico.

PRESTAZIONI:

Capacità di scarico 6 litri.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento europeo 305/2011 per i Prodotti da Costruzione.

Nuove normative per il settore bagno. Norme di riferimento: UNI EN 997

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Profondità 800 mm. Carico acqua dall'alto. Completo di cassetta di scarico (batteria e rubinetto non inclusi); il carico è possibile sia dal lato destro che dal lato sinistro. Alla consegna i fori di carico sono tappati da tappi bianchi, il foro per il pulsante da un tappo cromato. Possibilità di utilizzare pulsanti meccanici o pneumatici. Fissaggio a muro tramite staffe. Apertura frontale.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Utilizzare le apposite staffe da murare, Art. 471
Per favorire l'utilizzo da parte di persone disabili o con difficoltà motorie mantenere l'altezza della seduta a 45-50 cm dal piano di calpestio e seguire le indicazioni legislative.
Per la funzione bidet è necessario che l'ingresso dell'acqua sia incassato a muro; collegarlo prima di fissare il vaso a muro.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

Vaso Vitreous china Smaltato
Cassetta (galleggiante e batteria esclusi) Ceramica Smaltato
ACCESSORI NON COMPRESI NELLA CONFEZIONE:
Sedile Legno, Poliestere
Staffe Fe 360, Lamiera. Ferro zincato.

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio del vaso.
- Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi o abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

TOLLERANZA:

Tolleranze generali +/- 5 %

CONFEZIONE:

Imballo in scatola di cartone 640 x 450 x 915 mm / Imballo su bancale per pezzi multipli.
Peso: 42 kg (27,5 kg vaso, 15 kg cassetta)

ST_PRODOTTO: 470	- 1	APPROVATO R.T.
REV.02 DEL 20/12/19		

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Thermomat Saniline s.r.l.

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com



Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015